

Parallelometro di precisione SAE



Made in Germany

Parallelometro di precisione SAE

Nel parallelometro di precisione SAE sono stati inseriti unicamente componenti di massima qualità.

- Set di sfere rotanti all'interno dell'intero sistema
- Guida senza gioco
- Rende possibile lavorare con precisione
- Lunga durata
- Guide lineari con lubrificazione a vita incorporata

Parallelometro di precisione SAE
Cod. art. 40 -3000



Accessori per il parallelometro di precisione SAE

- 40-3001 1. Portamine di grafite SAE
Ø esterno 3,0 mm / Ø interno 2,0 mm
- 40-3002 2. Raschietto cera SAE 0°, Ø 2,0 mm
- 40-3003 3. Raschietto cera SAE 2°, Ø 2,0 mm
- 40-3004 4. Mine di grafite SAE 2,0 mm, conf. da 10
- 20-1028 5. Portamodello per EDM 2000




Centrifuga orizzontale per il modello master dalla forma costante

Made in Germany

Resina epossidica SAE blu 40-1060 / Indurente epossidico SAE 40-1061

Gesso speciale marrone chiaro 70-1121



Modello sezionato



Modello master



Modello impianto

Centrifuga orizzontale SAE per il modello in resina epossidica

Dati tecnici:

- Dimensioni:
L: 62cm P: 51cm H: 35cm (chiuso) / 55cm (aperto)
- Peso: 45 kg
- Potente motore DC di 240 W
- Numero di giri centrifuga regolabile da 0 a 500 giri/min
- Si può utilizzare in tutto il mondo grazie all'efficiente alimentatore switching (fino all'87%)
- Tensione d'ingresso:
85 - 264 VAC @ 47 - 63 HZ oppure 120 - 370 VDC
- Potenza massima assorbita: 336 W

Centrifuga orizzontale SAE: Cod. art. 55 -0780



SAE DENTAL VERTRIEBS GMBH
Langener Landstraße 173 · D-27580 Bremerhaven
Tel.: 0471 - 9 84 87 45 · Fax: 0471 - 9 84 87 44
E-Mail: info@sae-dental.de · www.sae-dental.de



Aurotre S.r.l.
Via Rieti 5 · I-25125 Brescia (BS)
Tel.: +39 030 3 54 48 06 · Fax: +39 030 3 53 26 17
E-mail: aurotre@aurotre.com · www.aurotre.com